



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	G9 [G9]	Consumo energetico	3,2 W
Durata nominale	15.000 ore	Corrente lampada (Nom)	30 mA
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Potenza equivalente	40 W
Lighting Technology	LED	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Conformità a RoHS EU	Si	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0,4
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tensione (Nom)	220-240 V
Flusso luminoso	400 lm	Temperatura	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Temp. massima involucri (Nom)	78 °C
Temperatura del colore correlata	2700 K	Controlli e dimmerazione	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125,00 lm/W	Dimmerabile	No
Uniformità del colore	<6	Meccanica e corpo	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Forma lampadina	Capsula
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Approvazione e applicazione	
Funzionamento e parte elettrica		Adatto all'illuminazione d'accento	No
Frequenza di linea	50 Hz		
Frequenza di ingresso	50 Hz		

CorePro LEDcapsule MV

Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827
Full EOC	871869681526700


Codice d'ordine	81526700
Codice materiale (12NC)	929001902902
Codice locale	COREG940827
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696815267
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696815274

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827




Accent Lighting Spots - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

