



Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D

A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.


Dados do produto

Informações gerais			
Casquilho	E27 [E27]	Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Vida útil nominal	15.000 h	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	41,00 lm/W
Ciclo de comutação	20.000	Consistência da cor	<6
Vida útil nominal (horas)	15.000 h	Color rendering index (CRI)	80
Tecnologia de iluminação	LED	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de linha	50 to 60 Hz
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Consumo de Energia	6,5 W
Fluxo Luminoso	270 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	45 mA
Designação da cor	Branco frio (CW)	Potência equivalente	25 W
		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s


Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	G200 [G 200 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D

EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D
Nome do produto completo	LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D
Código do produto completo	871869681506900
Código de encomenda	81506900
N.º material (12NC)	929001903101
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696815069
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC - Caso	8718696815076


Product	D	C
LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D	200 mm	286 mm



General uniform lighting - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D


Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D

