



MASTER Value Decorative LED-es fényforrások

LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

A MASTER Value Decorative LED-es fényforrások új kollekciója a meleg fehér fény és a minimalista forma tökéletes kombinációjával minden otthont átvarázsol. A nagyon hosszú élettartamnak, az akár 90%-os energiamegtakarításnak, a villogásmentességnek és az azonnali teljes fényerőnek köszönhetően lágy és egyenletesen elosztott fényt élvezhet. A szabályozható LED-es fényforrásokkal a hangulatának megfelelően növelheti vagy csökkentheti a fényerőt, és trendi és stílusos dekoratív LED-világítótestekkel teremtheti meg a tér harmóniáját.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	270 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	41,00 lm/W


Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	6,5 W
Fényforrás árama (névleges)	45 mA
Teljesítmény-egyenérték	25 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7

MASTER Value Decorative LED-es fényforrások

Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	A160 [A160 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh
EyeComfort	Igen


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D
Teljes terméknev	LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D
Full EOC	871869681510600
Rendelési kód	81510600
Cikkszám (12NC)	929001903201
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696815106
Számláló – csomag külső dobozonként	2
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696815113

Méretezett rajza



Product	D	C
LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	160 mm	293 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

Light Distribution Diagram - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D



MASTER Value Decorative LED-es fényforrások

Fotometriai adatok



General uniform lighting - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

Lumen Maintenance Diagram - LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D

