



Lampadine LED decorative MASTER Value

LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

La nuova collezione di lampadine LED decorative MASTER Value trasformerà qualsiasi casa. Le lampadine LED decorative sono ideali per progetti di illuminazione decorativa, offrono una perfetta combinazione di luce bianca (calda) e un'esperienza di illuminazione minimalista. Con una durata eccezionale, un risparmio energetico fino al 90%, senza sfarfallio e luminosità istantanea a pieno livello, godrai anche di una luce morbida e uniformemente distribuita. Inoltre, grazie alle lampade LED regolabili, puoi aumentare o diminuire l'intensità in base al tuo umore. Le lampade LED decorative creano un'atmosfera accogliente, trendy ed elegante in qualsiasi spazio della casa.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	E27 [E27]	Temperatura del colore correlata	4000 K
Durata nominale	15.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	41,00 lm/W
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Uniformità del colore	<6
Durata specificata (ore)	15.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Conformità a RoHS EU	Si	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Consumo energetico	6,5 W
Flusso luminoso	270 lm	Corrente lampada (Nom)	45 mA
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Potenza equivalente	25 W
		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

Lampadine LED decorative MASTER Value

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T65 [T 65 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh


EyeComfort	Sì
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D
Nome completo prodotto	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D
Full EOC	871869681512000
Codice d'ordine	81512000
Codice materiale (12NC)	929001903301
Codice locale	LEDFILT65SMOKY
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696815120
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	8718696815137

Disegno tecnico




Product	D	C
LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D	65 mm	273 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D



General uniform lighting - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D


Lampadine LED decorative MASTER Value

Fotometrie




Light Distribution Diagram - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

Durata



Life Expectancy Diagram - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

