



LED PAR38

PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	25.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	25°
Flujo luminoso	1.200 lm
Intensidad lumínica (nominal)	6.000 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	14 W
Corriente de la lámpara (nominal)	120 mA

Equivalente en potencia en vatios	120 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR38 [PAR 4.75 in/121 mm]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27

LED PAR38

Nombre del producto completo	PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27
Full EOC	871869682889200
Código del pedido	929001907012
N.º de material (12NC)	929001907012
Numerador SAP: cantidad por paquete	1


EAN/UPC: producto/caja	8718696828892
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696828908

Plano de dimensiones




Product	D	C
PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27	122 mm	134 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27



Light Distribution Diagram - PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27





Calculux Photonics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 17

Accent Lighting Spots - PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27

LED PAR38

Lifetime



Life Expectancy Diagram - PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27

Lumen Maintenance Diagram - PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27

