



MAZDA LED bulbs and candles

MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	15000X
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	806 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100,75 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.51

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	80 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	313918816320100
Désignation Produit	MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10
Code barre produit (EAN)	3139188163201
Code de commande	16320100
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001907632
Poids net (pièce)	17,000 g

MAZDA LED bulbs and candles

