



MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G5 [G5]		26 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	200 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	3900 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	72,1 °C
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

MASTER LEDtube Mains T5

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869681925800
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696819258
Objednávací kód	81925800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001908702
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg


Rozměrové výkresy



TLED 1200mm 26W-54W 3900lm 200D 6500K G5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometrické údaje



CalcLux Photometrics 4.5 PHN Lighting B.V. Page 1/1

26W G5 865 6500K



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje




26W G5 830 3000K


Životnosť




26W G5



26W G5




26W G5



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Životnost



26W G5

