

**PHILIPS**

Eco passport

## LEDClassic 35W GU10 2700K 127V 36D D Classic LEDspotMV

Com um design tradicional clássico, a Classic LEDspotMV fornece luz quente semelhante à halógena e gera economia em torno de 90% no custo de energia. É compatível com a maioria dos dispositivos existentes com suporte GU10 e foi desenvolvido como alternativa de substituição para lâmpadas halógenas/incandescentes. As lâmpadas de LED proporcionam grande economia de energia e minimizam os custos de manutenção.



### Our eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



#### Energia

- Regulável: Sim
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 77,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4,5 W



#### Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 25000 h



#### Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,246 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,004 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,040 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,004 kg



#### Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



#### Peso e materiais

- Peso líquido (peça): 0,040 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.