

PHILIPS

Eco passport

LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND

Refletores de LED GU10 padrão

Os LEDspots padrão e de vidro são a escolha perfeita para iluminação de destaque e oferecem uma luz suave semelhante à das lâmpadas halógenas. Eles são compatíveis com a maioria das instalações existentes com soquete GU10 e foram desenvolvidos para substituição das lâmpadas halógenas. Eles são a solução perfeita para suas necessidades básicas de iluminação: oferecem a iluminação agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.



Our eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- Regulável: Não
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 71,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3,5 W



Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 25000 h



Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,335 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



Peso e materiais

- Peso líquido (peça): 0,030 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.