



Refletores de LED GU10 padrão

LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND

Os LEDspots padrão e de vidro são a escolha perfeita para iluminação de destaque e oferecem uma luz suave semelhante à das lâmpadas halógenas. Eles são compatíveis com a maioria das instalações existentes com soquete GU10 e foram desenvolvidos para substituição das lâmpadas halógenas. Eles são a solução perfeita para suas necessidades básicas de iluminação: oferecem a iluminação agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso	250 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	450 cd
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	3,5 W
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.4
Tensão (Nom.)	127-220 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não

Refletores de LED GU10 padrão

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	MR11 [1,375 pol./35 mm]
Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND
Nome do produto completo	LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND
Full EOC	871869682034600


Desenho dimensional




Descrição do código local	LAMPADA LED DIRECIONAL LEMR113.5-25WF
Código de encomenda	929001912142
Nº do material (12NC)	929001912142
Código local	929001912142
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696820346
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718696820353

Product	D	C
LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND	36 mm	50 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND



Accent Lighting Spots - LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND


Refletores de LED GU10 padrão

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND



Life Expectancy Diagram - LED MR11 GU10 25W 36D 6500K ND

