



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL es la solución ideal para la mejora de la iluminación de downlights y luminarias en una gran variedad de aplicaciones de iluminación generales. Integra la fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional para ofrecer un considerable ahorro de energía a lo largo de una vida útil que es el doble de larga que la de las alternativas fluorescentes.

Datos del producto

Información general		Corriente de lámpara (mín.)	
Base de casquillo	2G11 [2G11]		400 mA
Vida útil nominal (nom.)	30000 h	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Ciclo de conmutación	50000X	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
B50L70	30000 h	Factor de potencia (nom.)	NA
		Voltaje (nom.)	53-77 V
Datos técnicos de la luz		Temperatura	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]	T ambiente (máx.)	45 °C
Ángulo de haz (nom.)	160 °	T ambiente (mín.)	-20 °C
Flujo lumínico (nom.)	3400 lm	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3400 lm	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Ángulo de haz nominal	160 °	Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K		
Consistencia del color	<6	Controles y regulación	
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83	Regulable	No
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Operativos y eléctricos		Aprobación y aplicación	
Frecuencia de entrada	20000-70000 Hz	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Power (Rated) (Nom)	24 W	Producto de ahorro de energía	Sí
Corriente de lámpara (máx.)	600 mA		

CorePro LED PLL

Certificados disponibles	Marca CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	29 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869682841000
Nombre de producto del pedido	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

EAN/UPC - Producto	8718696828410
Código de pedido	82841000
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001920502
Peso neto (pieza)	0,160 kg



Plano de dimensiones



TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm

Datos fotométricos



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



CorePro LED PLL

Vida útil




LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

