



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

As lâmpadas Philips CorePro LED PLL são a solução de atualização de lâmpadas ideal para downlights e luminárias numa vasta gama de aplicações de iluminação geral. Integra uma fonte de luz LED num fator de formato fluorescente tradicional para possibilitar excelentes poupanças de energia durante uma vida útil que é o dobro das alternativas fluorescentes.

Dados do produto

Informações gerais		
Casquilho	2G11 [2G11]	
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h	
Ciclo de comutação	50000X	
B50L70	30000 h	
Dados técnicos de luminosidade		
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]	
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °	
Fluxo luminoso (Nom.)	3400 lm	
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	3400 lm	
Ângulo do feixe nominal	160 °	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	
Consistência da cor	<6	
Índice de restituição cromática (Nom.)	83	
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	
Dados elétricos e de funcionamento		
Power (Rated) (Nom)	24 W	
Corrente de lâmpada (Máx.)	600 mA	
Corrente de lâmpada (Mín.)	400 mA	
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s	
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s	
Fator de potência (Nom.)	NA	
Tensão (Nom.)	53-77 V	
Temperatura		
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C	
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C	
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C	
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C	
Controles e regulação		
Regulável	false	
Aprovação e aplicação		
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+	
Produto energeticamente eficiente	Sim	
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur	

CorePro LED PLL

Consumo de energia kWh/1000 h	29 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869682841000
Nome de produto da encomenda	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
EAN/UPC – Produto	8718696828410

Código de encomenda	82841000
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001920502
Peso líquido (Peça)	0,160 kg


Desenho dimensional




TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm


Dados fotométricos



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND





LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



CorePro LED PLL

Vida útil




LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

