



PAR38 LED

Master LED PAR38 36W 25D 830 ND E27

Las lámparas LED de óptica simple Philips PAR38 con tecnología AirFlux mejoran la experiencia del comprador con una estética de iluminación superior y una eficacia térmica óptima en un diseño elegante y liviano.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	36-70W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nom.)	25 °
Flujo lumínico (nom.)	3900 lm
Intensidad luminosa (nom.)	11000 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108,00 lm/W
Consistencia del color	<4
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Corriente de lámpara (nom.)	330 mA
Equivalente de potencia	70 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.95
Voltaje (nom.)	120 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Datos de producto	
Código de producto completo	871869684419900
Nombre de producto del pedido	Master LED PAR38 36W 25D 830 ND E27
EAN/UPC - Producto	8718696844199
Código de pedido	929001920712
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001920712
Peso neto (pieza)	0,430 kg

PAR38 LED

Advertencias y seguridad



Plano de dimensiones



PAR38 120V 36-W 3800lm 15D 3000K E27 ND


Product	D	C
Master LED PAR38 36W 25D 830 ND E27	123 mm	136 mm

Datos fotométricos



LEDspot E27 PAR38 15D



LEDspot E27 PAR38 15D



LEDspot PAR38

PAR38 LED

Lifetime



LEDspot PAR38

LEDspot PAR38

