



PAR20 à DEL

8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB

Philips est à la tête de la transition vers des solutions écoénergétiques. Modernisez votre éclairage d'accentuation avec nos réflecteurs de petit diamètre pour réaliser des économies d'énergie instantanées grâce à une qualité inégalable. Offertes avec un boîtier en verre ou en plastique, les ampoules Par20 à DEL de Philips sont idéales pour remplacer les ampoules halogènes.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux	610 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 100 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	71,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	95
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Consommation	8,5 W
Courant de la lampe (nom.)	86 mA
Équivalent de puissance	50 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	86 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	PAR20 [PAR 2,5 po/63 mm]


Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui

PAR20 à DEL

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	Energy Star
Données de produit	
Nom du produit de la commande	8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/ 120V 6/1FB
Nom complet du produit	8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/ 120V 6/1FB



Code de commande	535300
Numéro de matériau (12 CN)	929001922204
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677535308
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677535303

Schéma dimensionnel




Product	D	C
8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB	64 mm	83,5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB



Light Distribution Diagram - 8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB



Accent Lighting Spots - 8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB

PAR20 à DEL

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB

Life Expectancy Diagram - 8.5PAR20/PER/930/F40/DIM/EC/120V 6/1FB

