



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Pentru cei care caută un bun raport calitate-preț cu un buget limitat și eforturi reduse de înlocuire a lămpilor, pentru un efect de lumină mai bun și o durată de viață mai mare.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală (nom.)	60000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X

Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos (nom.)	2000 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	12.5 W
Curent lampă (max.)	59 mA
Curent lampă (min.)	54 mA

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	50 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Lungime produs	1200 mm

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++


MASTER LEDtube EM/Mains

Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869959235600
Nume comandă produs	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

EAN/UPC - Produs	8718699592356
Cod de comandă	59235600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001922602
Greutate netă (bucată)	0,250 kg

Warnings and safety


Cote




TLED master HE 2000lm12.35w 4ft 3000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Date fotometrice




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


MASTER LEDtube EM/Mains

Date fotometrice




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


Durață de viață




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Durată de viață



LEDtube MAS HO G13

