


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 MASTER tubo LED EM/230V T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Ideal para quem procura uma boa relação qualidade/preço com base num orçamento limitado e na necessidade de reinstalação de lâmpadas para um efeito de luz e duração otimizados.



Our eco passport

A Signify lidera o caminho para vidas mais luminosas e um mundo melhor. Como parte do processo de conceção, inovamos para reduzir o nosso impacto ambiental através de medidas contra as alterações climáticas e do foco na economia circular, e levamos benefícios mais vastos às zonas do mundo onde operamos através de aspetos sociais como a disponibilidade alimentar, a saúde, o bem-estar e a segurança.

Sabemos que isto também é importante para si. Desenvolvemos um passaporte Eco que explica o desempenho ambiental e social dos nossos produtos em oito Áreas de Foco Sustentáveis, desenvolvidas através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energy

- Regulável: false
- Classe de Eficiência Energética: C
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 168 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 12,5 W



Circularity

- Vida útil nominal (Nom.): 75000 h



Packaging

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,710 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,044 kg



Substances

- Em conformidade com RoHS da UE: Sim



Weight & Materials

- Copiar peso líquido (peça): 0,230 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.