

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 MASTER LEDtube EM/Mains

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Pentru cei care caută un bun raport calitate-preț cu un buget limitat și eforturi reduse de înlocuire a lămpilor, pentru un efect de lumină mai bun și o durată de viață mai mare.



### Our eco passport

Signify deschide calea către o viață mai luminoasă și o lume mai bună. Inovăm, în cadrul procesului de design, pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător și pentru a oferi beneficii sporite lumii în care ne desfășurăm activitatea.

Știm că acest lucru este important și pentru dumneavoastră. De aceea am creat un pașaport eco ce explică performanțele sociale și de mediu ale produselor noastre în opt domenii prioritare durabile, dezvoltate prin intermediul procesului nostru de design durabil implementat în 1994.



### Energie

- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A++
- Randament luminos (nominal) (nom.): 168,00 lm/W
- Putere consumată (W) (Nom): 12,5 W



### Circularitate

- Durată de viață nominală (nom.): 60000 h



### Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,880 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piese): 0,026 kg



### Substanțe

- În conformitate cu UE RoHS: Da



### Greutate și materiale

- Greutate netă SAP (bucată): 0,250 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lecturi suplimentare la adresa:  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.