


# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 MASTER LEDtube EM/Mains

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lyststofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lyststofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid. Udført i splintfri plast. Godkendt til brug i fødevarerapplikationer.



### Our eco passport

Signify går forrest for at skabe en lysere og bedre verden. Under designprocessen forsøger vi at nytænke for at reducere vores miljøpåvirkning ved at implementere klimatiltag og bruge en cirkeløkonomisk tilgang, der tilgodeser den verden, som vi driver virksomhed i, ved at fokusere på bl.a. fødevarerilgængelighed, sundhed, velvære og sikkerhed.

Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor har vi udviklet et Eco-Passport, der forklarer vores produkters miljømæssige og sociale dimensioner ved hjælp af otte fokuspunkter for bæredygtighed, som er udviklet via vores bæredygtige designproces siden 1994.



### Energi-

- Dæmpbar: Nej
- Energy Efficiency Class: C
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 170 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 18,2 W



### Cirkulær

- Nominel levetid (nom.): 75000 h



### Emballage

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,904 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg



### Stoffer

- Opfylder kravene i EU RoHS: Ja



### Vægt og materialer

- Kopiér nettovægt (stykke): 0,285 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Læs videre på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.