

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 MASTER LEDtube EM/Mains

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Niiden ainutlaatuinen rakenne luo yhtenäisen ulkoasun, jota on vaikea erottaa perinteisestä loistelampusta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.



Our Eco passport

Signify näyttää, kuinka valo auttaa luomaan parempaa maailmaa. Suunnitteluprosessin osana teemme innovaatioita, jotka vähentävät tuotteidemme ympäristövaikutusta ja hyödyttävät maapalloa laajemminkin.

Tiedämme, että asia on tärkeä myös sinulle. Siksi olemme kehittäneet ekopassin, jossa selitetään tuotteidemme ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset kahdeksan kestävä kehityksen painopistealueen kautta, joita on kehitetty suunnitteluprosessissamme vuodesta 1994 asti.



Energia-

- Himmennettävä: Ei
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A++
- Valotehokkuus (nimellinen) (nim.): 170,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 18,2 W



Circularity

- Nimelliskäyttöikä (nim.): 60000 h




Pakkaus

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,060 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



Aineet

- EU RoHS -määraysten mukainen: Kyllä



Paino ja materiaalit

- Nettopaino (kappale): 0,310 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lisätietoja on osoitteessa
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.