

**PHILIPS**

Eco passport

## MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8 MASTER LEDtube T8 KVG/VVG

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen | HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen | UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.



### Our Eco passport



#### Energie-

- Dimmbar: Nein
- Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 18.2 W



#### Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 60000 h



#### Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,060 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



#### Stoffe

- EU RoHS-konform: Yes
- RoHS-Zeichen: RoHS mark



#### Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,310 kg

Energy efficiency ranking / External awards

