



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G

Philips MASTER LEDtube har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T8 LED-rør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette rør kan håndtere enhver krævende anvendelse.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lyskilder anvendes, afhænger af installationens design.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm	2.300 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	143,00 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	16 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	75 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	68 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V


MASTER LEDtube EM/Mains

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1.200 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	TUV CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	16 kWh

Målskitse




Fotometriske data



Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G
Det fulde produkt navn	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G
Full EOC	871869959504300
Ordrekode	59504300
Materialenr. (12NC)	929001923402
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699595043
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699595050


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G


Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G


Levetid




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 G

