



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 G

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	50000 h
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	2500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2500 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	16 W
Proud zdroje (max.)	75 mA
Proud zdroje (min.)	68 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1200 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A++
 Výrobek šetřící energii Yes
 Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
 Spotřeba energie kWh/1000 h 16 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku 871869959506700

Objednávací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 G
EAN/UPC – výrobek	8718699595067
Objednávací kód	59506700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001923502
Celková hmotnost (kus)	0,251 kg

Varování a bezpečnost

• POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.


Rozměrové výkresy




TLED master UO glass 2500lm 16w 4000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 G	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometrické údaje




LEDtube UO 16W G13 840 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND



Fotometrické údaje




© 2019 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDtube UO 16W G13 840 24D ND


Životnosť



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND




LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

