



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 G

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av traditionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X

Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT av 6 500 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	2500 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lampström (max)	75 mA
Lampström (min)	68 mA

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	1200 mm


MASTER LEDtube EM/Mains

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869959508100
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 G

EAN/UPC – Produkt	8718699595081
Beställningsnummer	59508100
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001923602
Nettovikt (stycke)	0,251 kg

Varning och Säkerhet


Måttskiss




TLED master UO glass 2500lm 16w 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 G	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometriska data




LEDtube UO 16W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 865 24D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Livslängd



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

