



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 G

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av traditionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	3700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampström (max)	112 mA

Lampström (min)	103 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej


Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	1500 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869959512800
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 G

EAN/UPC – Produkt	8718699595128
Beställningsnummer	59512800
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001923802
Nettovikt (stycke)	0,310 kg


Måttskiss




TLED master UO glass 3700lm 24w 4000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 G	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometriska data



LEDtube UO 24W G13 830 24D ND




General Uniform Lighting

LEDtube UO 24W G13 840 24D ND


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriska data




LEDtube UO 24W G13 840 24D ND


Livslängd




LEDtube UO 24W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND




LEDtube UO 16W G13 830 24D ND



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Livslängd



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

