



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Pentru cei care caută un bun raport calitate-preț cu un buget limitat și eforturi reduse de înlocuire a lămpilor, pentru un efect de lumină mai bun și o durată de viață mai mare.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală (nom.)	50000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X

Light Technical	
Cod culoare	865 [ CCT de 6500 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos (nom.)	3700 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	24 W
Curent lampă (max.)	112 mA
Curent lampă (min.)	103 mA

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	45 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	60 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Lungime produs	1500 mm

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++


# MASTER LEDtube EM/Mains

Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	24 kWh
<b>Product Data</b>	
Cod complet produs	871869959514200
Nume comandă produs	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G

EAN/UPC - Produs	8718699595142
Cod de comandă	59514200
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001923902
Greutate netă (bucată)	0,310 kg

## Warnings and safety


### Cote




TLED master UO glass 3700lm 24w 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## Date fotometrice




LEDtube UO 24W G13 830 24D ND



LEDtube UO 24W G13 865 24D ND



# MASTER LEDtube EM/Mains

## Date fotometrice





LEDtube UO 24W G13 865 24D ND

## Durață de viață



LEDtube UO 24W G13 830 24D ND

LEDtube UO 16W G13 830 24D ND




LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

## MASTER LEDtube EM/Mains

### Durată de viață



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

