



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av traditionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X

Ljusteknik	
Färgkod	865 [ CCT av 6 500 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	3700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampström (max)	112 mA

Lampström (min)	103 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Produktlängd	1500 mm

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh


## Produktdata

Fullständig produktkod	871869959514200
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G

EAN/UPC – Produkt	8718699595142
Beställningsnummer	59514200
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001923902
Nettovikt (stycke)	0,310 kg

## Varning och Säkerhet


### Måttskiss




TLED master UO glass 3700lm 24w 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 G	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## Fotometriska data




LEDtube UO 24W G13 830 24D ND



LEDtube UO 24W G13 865 24D ND

# MASTER LEDtube EM/Mains



## Fotometriska data




© 2019 Philips Lighting B.V. Page 11

### LEDtube UO 24W G13 865 24D ND


## Livslängd



### LEDtube UO 24W G13 830 24D ND



### LEDtube UO 16W G13 830 24D ND




### LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

### LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Livslängd



LEDtube UO 16W G13 830 24D ND

