



TrueForce Core LED Public (mesto/cesta – HPL/SON)

TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Svetelné zdroje Philips TrueForce Core LED urban ponúkajú jednoduché riešenie ako nahradiť HID výbojky pomocou LED technológie, ktorá sa vyznačuje rýchlou návratnosťou investícií. Výhodou produktov je energetická účinnosť a dlhá životnosť, okamžité úspory a nízke obstarávacie náklady.

Varovanie a ochrana

• Schému zapojenia a pokyny nájdete v inštallačnej príručke alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Philips Lighting.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie		LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %	
Pätica	E27 [E27]	Prevádzkové a elektrické	
Nominálna životnosť	25 000 h	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Spínací cyklus	50 000	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Technológia osvetlenia	LED	Spotreba	42 W
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Prúd svetelného zdroja (nom.)	190 mA
Svetelné technické		Čas spustenia (nom.)	0,3 s
Kód farby	840 [CCT of 4000K]	Čas zahrievania na 60 % svetla	0,3 s
Svetelný tok	5 000 lm	Účinnosť (zlomok)	0.98
Označenie farby	Studená biela (CW)	Napätie (nom.)	220-240 V
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K	Teplota	
Merný výkon (menovitý) (nom.)	119,00 lm/W	Maximálna teplota krytu (nom.)	70 °C
Konzistencia farieb	<6		
Index podania farieb (CRI)	80		


TrueForce Core LED Public (mesto/cesta – HPL/SON)

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	Iné
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	42 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Rozmerový obrázok




Fotometrické údaje



Úplný názov produktu	TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR
Úplný kód produktu	871869959444200
Objednávkový kód	59444200
Č. materiálu (12NC)	929001925102
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699594442
Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8718699594459

Product	D	C
TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	108 mm	265 mm




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

General uniform lighting - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR


TrueForce Core LED Public (mesto/cesta – HPL/SON)

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Životnosť



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

