



Master - LED HID HPL

TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Philips TrueForce Core LED-lampor för stadsmiljö ger en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av urladdningslampor (HID). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och hållbarhet samt omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du lätt ersätta TrueForce Core LED-lampor för stadsmiljö och förbikoppla det befintliga driftdonet samtidigt som du förbättrar belysningskvaliteten.

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingsschema och instruktioner.

Produktdata


Allmän information		Drift och elektricitet	
Socket	E27 [E27]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Nominell livslängd	25 000 h	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Driftcykel	50 000	Effektförbrukning	42 W
Lighting Technology	LED	Lampström (nom)	190 mA
EU RoHS-kompatibel	Ja	Tändningstid (nom)	0,3 s
Ljusteknik		Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.3 s
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Effektfaktor (fraktion)	0.98
Ljusflöde	5 000 lm	Spänning (nom)	220–240 V
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Temperatur	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	T-Case max. (nom)	70 °C
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	119,00 lm/W	Styrenheter och dimring	
Färgbeständighet	<6	Dimbar	Nej
Färgåtergivningindex	80	Mekanik och armaturhus	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Ljuskällans ytbehandling	Frostad

Master - LED HID HPL

Lampform	Annat
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	42 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR
Fullständigt produktnamn	TrueForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR
Full EOC	871869959444200


Beskrivning av lokal kod	8294286
Beställningsnummer	59444200
Materialnummer (12NC)	929001925102
Lokal kod	8294286
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699594442
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699594459

Måttskiss




Product	D	C
TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	108 mm	265 mm

Fotometriska data




General Uniform Lighting - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR


Master - LED HID HPL

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR

