



TrueForce Core LED Public (Urbanistica/ Strada– HPL/SON)

TrueForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR

Le lampade di urbanistica Philips TrueForce LED rappresentano una soluzione LED semplice con un ottimo periodo di ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). Queste lampade assicurano l'efficienza energetica e la maggiore durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, con un basso investimento iniziale e risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce adeguate, il cliente potrà montare facilmente le lampade LED TrueForce nei sistemi esistenti, migliorando così la qualità della luce senza dover cambiare gli apparecchi o compromettere l'effetto luce.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	E27 [E27]	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80
Durata nominale	25.000 ore		70 %
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LED	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Si	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
		Consumo energetico	27 W
		Corrente lampada (Nom)	120 mA
		Tempo di avvio (Nom)	0,3 s
		Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,3 s
		Fattore di potenza (frazione)	0,98
		Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione			
Codice colore	830 [CCT of 3000K]		
Flusso luminoso	3.000 lm		
Designazione colore	Bianco (WH)		
Temperatura del colore correlata	3000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	111,00 lm/W		
Uniformità del colore	<6		

TrueForce Core LED Public (Urbanistica/Strada– HPL/SON)

Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	Altro
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	27 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR



Nome completo prodotto	TrueForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR
Full EOC	871869959438100
Codice d'ordine	59438100
Codice materiale (12NC)	929001925302
Codice locale	COREHPL80830
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699594381
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699594398

Disegno tecnico



Product	D	C
TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR	96 mm	228 mm

Fotometrie




General uniform lighting - TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR

General uniform lighting - TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR


TrueForce Core LED Public (Urbanistica/Strada– HPL/SON)

Fotometrie




Light Distribution Diagram - TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR

Durata



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR

