

PHILIPS

Eco passport

LEDspot 50W PAR20 865 100-240V 25D ND SO PAR30/PAR20 LED

As Philips PAR30S LED Single Optic com tecnologia AirFlux oferece estética de iluminação superior e ótima eficiência térmica com design arrojado e leve.



Our Eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- **Regulável:** Não
- **Etiqueta de Eficiência Energética (EEL):** Not applicable
- **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.):** 80,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 6,5 W



Circularidade

- **Vida útil nominal (Nom.):** 25000 h



Embalagem

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,308 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,008 kg
- **SAP Weight Plastic Unit (Case):** 0,045 kg
- **SAP Weight Plastic Unit (Piece):** 0,007 kg



Substâncias

- **Compatível com EU RoHS:** Sim



Peso e materiais

- **Peso líquido SAP (peça):** 0,060 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.