



PAR30/PAR20 LED

LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND

As Philips PAR30S LED Single Optic com tecnologia AirFlux oferece estética de iluminação superior e ótima eficiência térmica com design arrojado e leve.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	25.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim

Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	25 °
Fluxo luminoso	900 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	3.300 cd
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 ^º a 60 ^º Hz
Consumo de energia	9 W
Potência equivalente	70 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s

Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.8
Tensão (Nom.)	100-277 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	PAR30S [PAR 3,75 pol./95 mm curto]

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de destaque	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND
Nome do produto completo	LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND
Full EOC	871869959546300
Descrição do código local	Lâmpada Led Direcional LEDPAR30 9WMVF

PAR30/PAR20 LED

Código de encomenda	929001929512
Nº do material (12NC)	929001929512
Código local	929001929512
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699595463



Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC - caixa	8718699595470

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND	93 mm	91 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND



Accent Lighting Spots - LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND



Light Distribution Diagram - LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND

PAR30/PAR20 LED

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND

Life Expectancy Diagram - LEDspot 70W PAR30S 865 100-277V 25D ND

