

**PHILIPS**

Eco passport

## LEDspot 90W PAR38 865 100-277V 25D ND PAR38 LED

As Philips PAR38 LED Single Optic Lamps com tecnologia AirFlux melhoram a experiência de compra com uma estética de iluminação superior e ótima eficiência térmica em um design arrojado e leve.



### Our Eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



#### Energia

- **Regulável:** Não
- **Etiqueta de Eficiência Energética (EEL):** Not applicable
- **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.):** 89,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 14 W



#### Circularidade

- **Vida útil nominal (Nom.):** 25000 h



#### Embalagem

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,727 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,067 kg



#### Substâncias

- **Compatível com EU RoHS:** Sim



#### Peso e materiais

- **Peso líquido SAP (peça):** 0,535 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.