

# Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

## LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D

A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.

### Dados do produto


Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	E27 [E27]		87,00 lm/W
Vida útil nominal	15.000 h	Consistência da cor	<6
Ciclo de comutação	20.000	Color rendering index (CRI)	80
Vida útil nominal (horas)	15.000 h	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Tecnologia de iluminação	LED	<b>Funcionamento e características elétricas</b>	
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Frequência de linha	50 to 60 Hz
<b>Caraterísticas técnicas da luz</b>		Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Consumo de Energia	8 W
Fluxo Luminoso	700 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	52 mA
Designação da cor	Branco quente (WW)	Potência equivalente	50 W
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
		Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s

# Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C
<b>Controlos e regulação</b>	
Regulável	Sim
<b>Características mecânicas e compartimento</b>	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	G120 [G 120 mm]
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh


<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D
Nome do produto completo	LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D
Código do produto completo	871869959341400
Código de encomenda	59341400
N.º material (12NC)	929001935401
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699593414
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718699593421

## Desenho dimensional




Product	D	C
LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D	120 mm	168 mm

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D



# Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

## Dados fotométricos



### General uniform lighting - LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D

## Vida útil



### Life Expectancy Diagram - LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D

### Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D

