



Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

A nova coleção de lâmpadas LED decorativas MASTER Value transformará qualquer casa. As lâmpadas LED decorativas são ideais para projetos de iluminação decorativa, pois oferecem uma combinação perfeita de luz branca (quente) e uma experiência de iluminação minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupanças de energia, sem cintilação e um brilho instantâneo de nível completo, pode desfrutar de uma luz suave e uniformemente distribuída. E graças às lâmpadas LED reguláveis, pode aumentar ou diminuir a intensidade segundo o seu estado de espírito. Assim, pode criar uma harmonia acolhedora no seu espaço com lâmpadas LED decorativas que brilham com um charme moderno e elegante.

Dados do produto

| Informações gerais | | Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------------|
| Casquilho | E27 [E27] | | 54,00 lm/W |
| Vida útil nominal | 15.000 h | Consistência da cor | <6 |
| Ciclo de comutação | 20.000 | Color rendering index (CRI) | 80 |
| Vida útil nominal (horas) | 15.000 h | LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |
| Tecnologia de iluminação | LED | Funcionamento e características elétricas | |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim | Frequência de linha | 50 to 60 Hz |
| Caraterísticas técnicas da luz | | Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |
| Código da cor | 820 [CCT of 2000K] | Consumo de Energia | 2,3 W |
| Fluxo Luminoso | 125 lm | Corrente de lâmpada (Nom.) | 20 mA |
| Designação da cor | Chama | Potência equivalente | 12 W |
| Temperatura de cor correlacionada | 2000 K | Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| | | Tempo de aquecimento até 60% de luz | 0,5 s |

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

| | |
|----------------------------|-----------|
| Fator de potência (Fração) | 0.5 |
| Tensão (Nom.) | 220-240 V |

Temperatura

| | |
|-------------------------|-------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 35 °C |
|-------------------------|-------|

Controlos e regulação

| | |
|-----------|-----|
| Regulável | Não |
|-----------|-----|

Características mecânicas e compartimento

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Acabamento da lâmpada | Âmbar transparente |
| Formato da lâmpada | Outros |


Aprovação e aplicação

| | |
|-------------------------------|-------|
| Consumo de energia kWh/1000 h | 3 kWh |
| EyeComfort | Sim |

Dados do produto


| | |
|---|--|
| Nome de produto da encomenda | LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND |
| Nome do produto completo | LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND |
| Código do produto completo | 871869959349000 |
| Código de encomenda | 59349000 |
| N.º material (12NC) | 929001935501 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8718699593490 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4 |
| EAN/UPC – Caso | 8718699593506 |

Desenho dimensional




| Product | D | C |
|--|--------|--------|
| LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND | 127 mm | 168 mm |

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

Lâmpadas LED decorativas MASTER Value


Dados fotométricos




Calculation Photometric 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND

