



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	500 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
CE-Zeichen	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
EU RoHS-konform	Ja		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	25 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.8
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar


Kolbenform	Sonstiges
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	465224
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D
Gesamt-Produktcode	871869959353700
Bestellcode	59353700
Material-Nr. (12NC)	929001935701
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699593537
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699593544

Abmessungsskizzen

Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112 mm	142 mm


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

General uniform lighting - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D



Light Distribution Diagram - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

Life Expectancy Diagram - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

