



Lâmpadas LED clássica

LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	500 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.8
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	35 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente

Lâmpadas LED clássica

Formato da lâmpada	Outros
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	465224
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D


Nome do produto completo	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D
Código do produto completo	871869959353700
Código de encomenda	59353700
N.º material (12NC)	929001935701
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699593537
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718699593544

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112 mm	142 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D



General uniform lighting - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D


Lâmpadas LED clássica

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

