



Klasik filaman LED ampulleri

LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip Klasik filaman LED ampuller, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Geleneksel ampullere kıyasla enerji maliyetlerinde yaklaşık %90 tasarruf sağlarken güzel, dekoratif sıcak beyaz ışık sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27 [E27]
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	20.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	15.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış ölçüm referansı	Sphere
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]
Işık Akısı	500 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %


Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	5 W
Lamba Akımı (Nom)	25 mA
Güç Eşleniği	40 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,8
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	35 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarda
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf

Klasik filaman LED ampulleri

Lamba Biçimi	Diğerleri
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Kayıt Numarası	465224
Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D
	D


Tam ürün adı	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D
Tam ürün kodu	871869959353700
Sipariş kodu	59353700
Malzeme No. (12NC)	929001935701
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699593537
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8718699593544

Boyutlu çizim




Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112 mm	142 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D



General uniform lighting - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D


Klasik filaman LED ampulleri

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D

