

PHILIPS

Eco passport

TrueForce Core HB 37-40W E27 830 RCA

Светодиодные лампы Philips TrueForce Core LED Industrial и Philips TrueForce Core LED Retail для промышленных зон и магазинов (Highbay: лампы HPI/SON/HPL)



Светодиодные лампы Philips TrueForce Core LED — это простое светодиодное решение с быстрой окупаемостью инвестиций для замены газоразрядных ламп в помещениях со средними и низкими по высоте пролетами. Энергоэффективные светодиоды в этих лампах экономят энергию в течение всего продолжительного срока службы, причем экономия достигается с момента модернизации и при низких первоначальных вложениях. Благодаря подходящему размеру ламп и распределению света лампы TrueForce Core LED можно легко использовать для модернизации имеющихся светильников и повысить качество освещения, одновременно исключив применение балласта.

Our eco passport

Компания Signify всегда ищет возможность сделать жизнь людей ярче, а мир лучше. Мы разрабатываем и применяем инновационные решения, позволяющие уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и принести пользу всему человечеству.

Мы знаем, что это важно и для вас. Поэтому для всех наших продуктов с 1994 года по настоящее время мы разработали экопаспорт, содержащий данные по экологической и социальной эффективности по восьми основным направлениям устойчивого развития.



Энергия

- **Возможность изменения яркости света:** No
- **Метка энергоэффективности (EEL):** A+
- **Эффективность освещения (номинальная) (ном.):** 92,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 40 W



Замкнутость

- **Номинальный срок службы (ном.):** 20000 h



Упаковка

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,200 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,045 kg



Вещества

- **Соответствие стандарту EU RoHS:** Да



Масса и материалы

- **Вес нетто (шт.) SAP:** 0,167 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Дополнительные материалы
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.