



# Tubos LED Ecofit T8

## LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

### Datos del producto

| Información general                    |                                 |
|--|---------------------------------|
| Tapa-base                              | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vida útil nominal                      | 15.000 hora(s)                  |
| Ciclo del interruptor                  | 50.000                          |
| Lighting Technology                    | LED                             |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí                              |

| Información técnica sobre la luz                |                    |
|---|--------------------|
| Código de color                                 | 765 [CCT of 6500K] |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 240 °              |
| Flujo luminoso                                  | 2.000 lm           |
| Designación de color                            | luz natural fría   |
| Temperatura de color correlacionada             | 6500 K             |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 100,00 lm/W        |
| Consistencia de color                           | < 7                |
| Índice de producción de color (IRC)             | 70                 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %               |

| Operación y aspectos eléctricos |             |
|---------------------------------|-------------|
| Frecuencia de línea             | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada           | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía              | 20 W        |

|   |           |
|---|-----------|
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0,5 s     |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s     |
| Factor de potencia (fracción)                   | 0.5       |
| Voltaje (nominal)                               | 220-240 V |

| Temperatura                   |                |
|-------------------------------|----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C |
| T° estuche máxima (nominal)   | 45 °C          |

| Controles y atenuación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | No |

| Mecánica y carcasa |    |
|--------------------|----|
| Forma del foco     | T8 |

| Aprobación y aplicación       |   |
|-------------------------------|---|
| Producto de ahorro de energía | Sí  |
| Marcas de aprobación          | Conformidad con RoHS Certificado<br>KEMA Keur |
| Consumo de energía kWh/1000 h | 20 kWh  |

# Tubos LED Ecofit T8

## Información del producto



|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre del producto del pedido | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G |
| Nombre del producto completo   | LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G |
| Full EOC                       | 871869959609500                   |
| Código del pedido              | 929001940668                      |
| N.º de material (12NC)         | 929001940668                      |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1             |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718699596095 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 10            |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718699596101 |

## Plano de dimensiones


| Product                           | D1      | D2    | A1         | A2         | A3       |
|-----------------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|
| LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G | 25,7 mm | 28 mm | 1.498,5 mm | 1.505,9 mm | 1.513 mm |

## Datos fotométricos



General uniform lighting - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G



Light Distribution Diagram - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

# Tubos LED Ecofit T8


## Vida útil




Life Expectancy Diagram - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

Lumen Maintenance Diagram

## Tubos LED Ecofit T8

