



Tubos LED Ecofit T8

LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Voltaje (nom.)	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	220-240 V	
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Temperatura	
Ciclo de conmutación	50000X	T ambiente (máx.)	45 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		T ambiente (mín.)	-20 °C
Código de color	765 [CCT de 6,500 K]	T de almacenamiento (máx.)	65 °C
Ángulo de haz (nom.)	240 °	T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Flujo lumínico (nom.)	2000 lm	Controles y regulación	
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K	Regulable	No
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100.00 lm/W	Datos técnicos de la luz	
Consistencia del color	<7	Longitud de producto	1500 mm
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	70	Aprobación y aplicación	
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Mecánicos y de carcasa		Datos de producto	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Código de producto completo	871869959609500
Potencia (promedio) (nominal)	20 W	Nombre del producto del pedido	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G
Hora de inicio (nom.)	0.5 s	EAN/UPC - Producto	8718699596095
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s	Código de pedido	929001940668
Factor de potencia (nom.)	0.5		

Tubos LED Ecofit T8

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001940668

Peso neto (pieza)	0,270 kg
-------------------	----------



Plano de dimensiones

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LEDtube 1500mm 20W 765	25,7 mm	28 mm	1498,5 mm	1505,9 mm	1513 mm
T8 AP SL G					


LEDtube 1500mm 20-54W 2000lm 6500K G13

Datos fotométricos



LEDtube 20W G13 740



LEDtube 20W G13



LEDtube 20W G13 740



Tubos LED Ecofit T8

Vida útil




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

Tubos LED Ecofit T8

