

**PHILIPS**

Eco passport

## LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA Lámparas LED clásicas de filamento

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.



### Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



#### Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 100.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4 W



#### Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 15000 h



#### Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.282 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.009 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0.034 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0.009 kg



#### Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



#### Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0.028 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.