

Lámparas LED clásicas de filamento

LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Equivalente de potencia		35 W
Base de casquillo	E27 [E27]	Hora de inicio (nom.)		0,5 s
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)		0,5 s
Ciclo de conmutación	20000X	Factor de potencia (nom.)		0,4
Tipo técnico	4-35W	Voltaje (nom.)		100-240 V
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Temperatura		
Código de color	825 [CCT de 2,500 K]	Temperatura máxima (nom.)		52 °C
Ángulo de haz (nom.)	280 °	Controles y regulación		
Flujo lumínico (nom.)	400 lm	Regulable		No
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Datos técnicos de la luz		
Temperatura del color con correlación (nom.)	2500 K	Acabado de la lámpara		Ámbar transparente
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W	Aprobación y aplicación		
Consistencia del color	<6	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)		A++
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80			
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %			
Mecánicos y de carcasa				
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz			
Power (Rated) (Nom)	4 W			


Lámparas LED clásicas de filamento

Datos de producto

Código de producto completo	871869962148300
Nombre de producto del pedido	LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA
EAN/UPC - Producto	8718699621483
Código de pedido	929001941542

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	929001941542
Peso neto (pieza)	0,028 kg


Plano de dimensiones




Bulb A60 230V 4-35W 400lm 2500K E27 ND

Product	D	C
LEDClassic 35W A60 E27 825 100-240V NDLA	60 mm	106 mm


Datos fotométricos



LEDBulb E27 A60 400lm




LEDBulb E27 A60 400lm




LEDBulb E27 400lm

Lámparas LED clásicas de filamento

Lifetime



LEDBulb E27 2500K



LEDBulb E27 2500K

