

Lámparas LED clásicas de filamento

LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	20000X
Tipo técnico	4-35W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	825 [CCT de 2,500 K]
Ángulo de haz (nom.)	280 °
Flujo lumínico (nom.)	400 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	2500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	4 W

Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,4
Voltaje (nom.)	100-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Acabado de la lámpara	Ámbar transparente

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++


Lámparas LED clásicas de filamento

Datos de producto

Código de producto completo	871869962150600
Nombre de producto del pedido	LEDClassic 35W ST64 E27 825
EAN/UPC - Producto	100-240VNDLA
Código de pedido	8718699621506
	929001941642

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	929001941642
Peso neto (pieza)	0,060 kg


Plano de dimensiones




Bulb ST64 230V 4-35W 400lm 2500K E27 ND

Product	D	C
LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDLA	64 mm	142 mm


Datos fotométricos



LEDBulb E27 ST64 400lm





LEDBulb E27 ST64 400lm



LEDBulb E27 400lm

Lámparas LED clásicas de filamento

Lifetime



LEDBulb E27 2500K

LEDBulb E27 2500K

