

LED Classic Filament bulbs

LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VND BR

Com um design clássico tradicional, a nova lâmpada de LED classic filamento Philips faz lembrar as conhecidas lâmpadas incandescentes. Disponível em uma grande variedade de tamanhos, globo, vela e outros formatos familiares, essa lâmpada se encaixa perfeitamente ao seu espaço. Quando usada como um objeto decoração, dá uma sensação de nostalgia e cria uma atmosfera altamente desejável para socialização e relaxamento.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de comutação	20.000
Lighting Technology	LED
Compatível com EU RoHS	Sim
Dados técnicos de luz	
Código da cor	825 [CCT of 2500K]
Fluxo luminoso	400 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz


Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	4 W
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.4
Tensão (Nom.)	100-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Âmbar transparente
Forma da lâmpada	ST64

LED Classic Filament bulbs

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	- kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR
Nome do produto completo	LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR
Full EOC	871869959568500
Descrição do código local	LÂMPADA LED FILAMENTO BULBO ST64 4W


Código de encomenda	929001941646
Nº do material (12NC)	929001941646
Código local	929001941646
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699595685
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
EAN/UPC - caixa	8718699595692

Desenho dimensional




Product	D	C
LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR	64 mm	142 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour – LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR



General uniform lighting - LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR


LED Classic Filament bulbs

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 35W ST64 E27 825 100-240VNDBR

