

PHILIPS

Eco passport

Master LED PAR30L 28W 15D 830 100-277V MASTER LEDspot PAR High Lumen

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.



Our eco passport

Signify guía el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir nuestro impacto ambiental al adoptar medidas climáticas, enfocarnos en la circularidad y brindar mayores beneficios al mundo donde funcionamos mediante aspectos sociales como la disponibilidad alimentaria, la salud, el bienestar y la seguridad.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 107,00 lm/W
- Potencia (nominal): 28 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 25000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,717 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,074 kg



Sustancias

- Cumple con las restricciones del reglamento REACH de la UE: Sí
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



Peso y materiales

- Copiar peso neto (pieza): 0,410 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.