

PHILIPS

Eco passport

Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V MASTER LEDspot PAR com alto lúmen

A PAR30L com alto lúmen da Philips integra uma fonte de luz LED com tecnologia de encapsulamento (COB) de ponta e um driver compacto de alta eficiência em um formato CDM PAR30L tradicional. Realça a beleza das mercadorias com iluminação mais brilhante e de alto desempenho. Também possui proteção contra superaquecimento (OTP) para garantir uma vida útil longa.



Our eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- **Regulável:** Não
- **Etiqueta de Eficiência Energética (EEL):** Not applicable
- **Eficiência luminosa (nominal) (Nom.):** 107,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 28 W



Circularidade

- **Vida útil nominal (Nom.):** 25000 h



Embalagem

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,717 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,074 kg



Substâncias

- **Compatível com EU RoHS:** Sim



Peso e materiais

- **Peso líquido SAP (peça):** 0,410 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.