



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	15 °
Flujo luminoso	3.000 lm
Intensidad lumínica (nominal)	27.000 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	107,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	28 W
Corriente de la lámpara (nominal)	135 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,92
Voltaje (nominal)	100-277 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Mecánica y carcasa

Forma del foco	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]
----------------	-------------------------------------

Aprobación y aplicación


Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V
Nombre del producto completo	Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V



Full EOC	871869959950800
Código del pedido	929001942112
N.º de material (12NC)	929001942112
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699599508
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718699599515

Plano de dimensiones



Product	D	C
Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V	95,5 mm	129 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V

Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V

Lifetime



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 28W 15D 840 100-277V

