



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 28W 30D 840 100-277V

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	E27 [E27]	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo del interruptor	50.000	Consumo de energía	28 W
Lighting Technology	LED	Corriente de la lámpara (nominal)	135 mA
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Equivalente en potencia en vatios	50 W
Información técnica sobre la luz		Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Ángulo de haz (nominal)	30 °	Factor de potencia (fracción)	0.92
Flujo luminoso	3.000 lm	Voltaje (nominal)	100-277 V
Intensidad lumínica (nominal)	9.600 cd	Temperatura	
Designación de color	Blanco frío (CW)	T° estuche máxima (nominal)	80 °C
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Controles y atenuación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	107,00 lm/W	Regulable	No
Consistencia de color	< 6		
Índice de producción de color (IRC)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 28W 30D 840 100-277V
Nombre del producto completo	Master LED PAR30L 28W 30D 840 100-277V



Full EOC	871869959952200
Código del pedido	929001942212
N.º de material (12NC)	929001942212
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699599522
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718699599539

Plano de dimensiones



Product	D	C
Master LED PAR30L 28W 30D 840 100-277V	95,5 mm	129 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 28W 30D 840 100-277V

Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 28W 30D 840 100-277V


MASTER LEDspot PAR High Lumen

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 28W 30D 840 100-277V

Lifetime



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 28W 30D 840 100-277V



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 28W 30D 840 100-277V

