



Ecohome

EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	10.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	680 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	68,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10 W
Corriente de la lámpara (nominal)	65 mA

Equivalente en potencia en vatios	65 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	78 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A60 [A 60 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	10 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR

Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR
Full EOC	871869968207100
Descripción de código local	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR
Código del pedido	929001955311
N.º de material (12NC)	929001955311


Código local	929001955311
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699682071
Numerador: paquetes por caja externa	48
EAN/UPC - Caja	8718699682088

Plano de dimensiones




Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR	60 mm	108 mm


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR




General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR




Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR



Life Expectancy Diagram - EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR

