

A-Shape LED

11A19/LED/827/FR/P/ND 4/6FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	11 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux	800 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	72,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	11 W
Courant de la lampe (nom.)	165 mA
Équivalent de puissance	60 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Forme de l'ampoule	A19 [A 19 mm]

Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


Données de produit	
Nom du produit de la commande	11A19/LED/827/FR/P/ND 4/6FB
Nom complet du produit	11A19/LED/827/FR/P/ND 4/6FB
Code de commande	455592
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001957675

A-Shape LED

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677455590
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4


EAN/CUP – Boîte	50046677455595

Schéma dimensionnel




Product	D	C
11A19/LED/827/FR/P/ND 4/6FB	60 mm	110 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 11A19/LED/827/FR/P/ND 4/6FB




General uniform lighting - 11A19/LED/827/FR/P/ND 4/6FB




Light Distribution Diagram - 11A19/LED/827/FR/P/ND 4/6FB

A-Shape LED

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 11A19/LED/827/FR/P/ND 4/6FB



Lumen Maintenance Diagram - 11A19/LED/827/FR/P/ND 4/6FB

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.